

Garant**Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 3,8 tomme eller mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114032 3,8
GTIN	4062406290726
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.
Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.

Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Bemærk:

Str. 16 - 20: Bor med skaft-Ø 16 mm.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 338

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 118 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 37,3 mm

Spånnotlængde L_c : 43 mm

Samlet længde L: 75 mm

Skaft-Ø D_s : 3,8 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,03 mm/o

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 338
Nominal Ø D_c	3,8 mm
Spidsvinkel	118 grader
Spånnotlængde L_c	43 mm
Samlet længde L	75 mm
Antal skær Z	2

anbefalet maksimal boreddybde L_2	37,3 mm
Skaft-Ø D_s	3,8 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm/o
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor