

**3M****Minislibebånd Ø90×100 mm, 237AA, Korn: 240****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568537 240
GTIN	8718734418658
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Minislibebånd Ø **90×100 mm** (289×100 mm).

Den finstrukturerede pyramideoverflade sikrer **bedste finish og mask. levetid**. Velegnet til mellemslibning af plader af rustfrit stål.

**Anvendelse:**

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring Ø 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivelse**

Slibebånd, længde	289 mm
Slibebånds-Ø	90 mm
Slibebånd, bredde	100 mm
3M-kornbetegnelse	A080
Korn	240
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Producentbetegnelse	237AA
Produkttype	Slibebånd

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
CuZn	betinget egnet		
Lak	egnet		
tør	egnet		