

Sortiment med hamre, dorne og splitudrivere, Antal værktøjer: 15**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	954668 15
GTIN	2050002041998
Artikelklasse	91A

Beskrivelse**Leveringsomfang:**

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954668: 1 stk.

GARANT smedehammer nr. 750110 str. 300: 1 stk.

Fladmejsel nr. 740500 str. 200: 1 stk.

Krydsmejsel nr. 740600 str. 200: 1 stk.

Dorn nr. 745500 str. 3; 4: 1 stk. af hver

Splitudriver nr. 747000 str. 2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 stk. af hver

Kørner nr. 749000 str. 100; 120/10; 120/12; 150: 1 stk. af hver

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	8
Dybde	500 mm
Dybde i G	20
Bredde	200 mm
Antal værktøjer	15
Udførelse	med slagværktøj
Vægt	2,19 kg
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20

Produkttype	Indsats i hårdt skum
-------------	----------------------

Tilbehør

Splituddriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 4 mm	747000 4
Splituddriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 2 mm	747000 2
Kørner, normal kvalitet DIN 7250 Hel længde 120/10 mm	749000 120/10
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 954668	952001 954668
Krydsmejsel Hel længde 200 mm	740600 200
Splituddriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 6 mm	747000 6
Smedehammer medSkaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 300 g	750110 300
Kørner, normal kvalitet DIN 7250 Hel længde 100 mm	749000 100
Splituddriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 8 mm	747000 8
Splituddriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 3 mm	747000 3
Dornekraftig udførelse Spids-Ø 3 mm	745500 3
Dornekraftig udførelse Spids-Ø 4 mm	745500 4
Fladmejsel Hel længde 200 mm	740500 200
Kørner, normal kvalitet DIN 7250 Hel længde 150 mm	749000 150
Splituddriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 5 mm	747000 5
Kørner, normal kvalitet DIN 7250 Hel længde 120/12 mm	749000 120/12