



Flapskive (special ZA), glasvævstallerken flad, Korn: 40



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 565575 40 |
| GTIN | 9003171602548 |
| Artikelklasse | 53T |

Beskrivelse

Udførelse:

Lamelslibeskive med **zirkonkorund (ZA)** og kølende belægning på **bomuldsvæv**. Glasvævs-kive.

Til alle materialer. Meget høj belægningstæthed.

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

Formbeskrivelse: flad

Borings-Ø: 22,23 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|----------|
| Korn | 40 |
| Skive-Ø | 125 mm |
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| Formbeskrivelse | flad |
| Slibemiddelforkortelse | ZA |
| optimeret til materiale | Stål |
| optimeret til materiale | INOX |

| | |
|------------------------|-----------|
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Flapskive |