

**Garant****CaraFin Diamant-polerskiver, sæt, 5 dele, Ø 22 mm, Korn: D10µm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553980 D10
GTIN	4062406300074
Artikelklasse	51G

**Beskrivelse****Udførelse:**

**CaraFin Diamant-polerværktøjer** belagt på den ene side med **monokrystallinsk diamant**. De bundne diamantkorn giver en betydeligt **højere udnyttelsesgrad** sammenlignet med løse diamantkorn i polerpasta. Hårdt polyamidunderlag. Optimalt til egalisering af „appelsinhud“ i poleringsprocessen.

**Fordel:**

Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder. Optimal tilpasning til konturer.

**Anvendelse:**

Udførelse af poleropgaver med højeste fleksibilitet og tilpasning til konturer **uden polerpasta**. Ideelt egnet til brug i kombination med mikroslibesystemer nr. 078140 og 078150. Anbefalet omdrejningstal 2000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivelse**

Poleringstrin	Slutpolering
Skive-Ø	22 mm
Farve	hvid
Serie	CaraFin

Slibemiddelforkortelse	D
Anbefalet omdrejningstal	2000 min <sup>-1</sup>
Produktnavnsegenskab	Ø 22 mm
Produkttype	Polerskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		