

Garant**CaraFin Diamant-polerskiver, sæt, 5 dele, Ø 32 mm, Korn: D30µm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553985 D30 |
| GTIN | 4062406300531 |
| Artikelklasse | 51G |

Beskrivelse**Udførelse:**

CaraFin Diamant-polerværktøjer belagt på den ene side med **monokrystallinsk diamant**. De bundne diamantkorn giver en betydeligt **højere udnyttelsesgrad** sammenlignet med løse diamantkort i polerpasta. Hårdt polyamidunderlag. Optimalt til egalisering af „appelsinhud“ i poleringsprocessen.

Fordel:

Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder. Optimal tilpasning til konturer.

Anvendelse:

Udførelse af poleropgaver med højeste fleksibilitet og tilpasning til konturer **uden polerpasta**. Ideelt egnet til brug i kombination med mikroslibesystemer nr. 078140 og 078150. Anbefalet omdrejningstal 2000 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|--------------|
| Farve | hvid |
| Poleringstrin | Slutpolering |
| Skive-Ø | 32 mm |
| Serie | CaraFin |
| Slibemiddelforkortelse | D |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Anbefalet omdrejningstal | 2000 min ⁻¹ |
| Produktnavnsegenskab | Ø 32 mm |
| Produkttype | Polerskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| Hårdmetal (HM) | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Lak | egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | egnet | | |