

Garant**Fiber-efterbehandlingskiver, Ø 50,8 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553965 100 |
| GTIN | 4062406300753 |
| Artikelklasse | 51M |

Beskrivelse

Udførelse:Universelt og kraftigt **nylonfiber**.**Anvendelse:**

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Udførelse | A coarse |
| Finhedsgrad | grov |
| Kornstørrelsessammenligning | 100 |
| Skive-Ø | 50,8 mm |
| Slibemiddel | Korund |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Slibemiddelunderlag | Nylonfleece |
| Produktnavnsegenskab | Ø 50,8 mm |
| maks. omdrejningstal | 23000 min ⁻¹ |

Produkttype

Slibefilt

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Sten | betinget egnet | | |
| Lak | egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |