

Garant**Borestangsstabilisator 3×D mini, Type: 16L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319454 16L
GTIN	4062406308889
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte borestangstyper.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 6×D.

Borestangsstabilisator med 7×D hhv. skaft-Ø $D_2 = 25$ mm fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_2	32 mm
Spænde-Ø D_1	16 mm
C	1 mm
Ø D_3	40 mm
Skæreretning	Venstre
Skaftlængde L_s	53 mm
Radius R	1,2 mm

Forskydning Z i forhold til aksel	12,5 mm
Samlet længde L ₂	107 mm
Udhængslængde L ₁	48 mm
Indv. drejedybde op til	3×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator