

**Garant****Borestangsstabilisator 5xD mini, Type: 20L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319461 20L
GTIN	4062406309282
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

**Fordel:**

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestagstyper.

**Passer til:**

Alle gængse borestænger.

**Bemærk:**

Til bestemmelse af den rigtige type borestagsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3xD af de anvendte borestagstyper.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestag 8xD.

Borestangsstabilisator med 7xD hhv. skaft-Ø  $D_2 = 25$  mm fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftlængde $L_s$	60 mm
Udhængslængde $L_1$	100 mm
Spænde-Ø $D_1$	20 mm
Skaft-Ø $D_2$	32 mm
Samlet længde $L_2$	166 mm
Forskydning Z i forhold til akse	15 mm
Radius R	1,2 mm

C	1 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Skæreretning	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator