

Garant**6-kantet hoved, 1/4 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 11/32tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631032 11/32
GTIN	4062406309558
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Længde	24,8 mm
Nøglestørrelse	11/32 tommer
Ø på udgangsside	13 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

