

Garant**6-kantet skruebit 3/8 tomme udførelse med tommemål, sekskant:
7/32tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637632 7/32
GTIN	4062406310097
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	19 mm
Længde	47 mm
sekskant	7/32 tommer
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats