

Garant**6-kantet hoved, 1/2 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 13/16tommer****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 642232 13/16 |
| GTIN | 4062406310202 |
| Artikelklasse | 61A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruainsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. **Nøglevidder med snævre tolerancer** skåner skruerhoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 6-kantet med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|-----------------|
| Nøglestørrelse | 13/16 tommer |
| Ø på udgangsside | 28,5 mm |
| Længde | 38 mm |
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Drivprofil | 6-kant-topnøgle |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

