

Garant**6-kantet hoved, 1/2 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 1.1/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642232 1.1/4
GTIN	4062406310264
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruainsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. **Nøglevidder med snævre tolerancer** skåner skruer og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 6-kantet med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	42 mm
Længde	44 mm
Nøglestørrelse	1.1/4 tommer
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle

Produkttype

Topnøgleindsats