

Garant**6-kantet hoved, 1/2 tomme udførelse med tommemål, Nøglestørrelse: 5/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642232 5/8
GTIN	4062406310172
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruainsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet.

Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruerhoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 6-kantet med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	5/8 tommer
Ø på udgangsside	22,6 mm
Længde	38 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

