

**Garant****12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 5/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642132 5/8
GTIN	4062406310318
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Nøglevidder med snævre tolerancer** skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbelt sekskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Ø på udgangsside	22,6 mm
Længde	38 mm
Nøglestørrelse	5/8 tomme
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

