

**Garant****12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 1.5/16tommer****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 642132 1.5/16 |
| GTIN                | 4062406310424 |
| Artikelklasse       | 61A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruainsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Nøglevidder med snævre tolerancer** skåner skruenhoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbelt sekskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nøglestørrelse   | 1.5/16 tommer    |
| Ø på udgangsside | 44 mm            |
| Længde           | 44 mm            |
| Drivfirkant      | 1/2 tommer       |
| Drivprofil       | 12-kant-topnøgle |

Produkttype

Topnøgleindsats