

Garant**12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 11/16tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642132 11/16
GTIN	4062406310325
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruer og møtrikker. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruer og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbelt sekskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	11/16 tommer
Ø på udgangsside	24,6 mm
Længde	38 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

