

Garant**6-kantet skruebit 1/2 tomme udførelse med tommemål, sekskant: 3/8tommer****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 643232 3/8 |
| GTIN | 4062406310653 |
| Artikelklasse | 61A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|-----------------|
| Ø indgangsside | 22,5 mm |
| sekskant | 3/8 tommer |
| Længde | 60 mm |
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Drivprofil | Unbrakonøgle |
| Produkttype | Topnøgleindsats |