

**Garant****6-kantet skruebit 1/2 tomme udførelse med tommemål, sekskant: 1/2tommer****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 643232 1/2    |
| GTIN                | 4062406310622 |
| Artikelklasse       | 61A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

**Teknisk beskrivelse**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ø indgangsside | 25 mm           |
| Længde         | 60 mm           |
| sekskant       | 1/2 tommer      |
| Drivfirkant    | 1/2 tommer      |
| Drivprofil     | Unbrakonøgle    |
| Produkttype    | Topnøgleindsats |