

**HOLEX****6-kantet skruebit, 3/8 tomme udførelse med tommemål, sekskant:  
5/32tommer****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 637622 5/32   |
| GTIN                | 4062406311452 |
| Artikelklasse       | 62A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Længde         | 47 mm           |
| Ø indgangsside | 19 mm           |
| sekskant       | 5/32 tommer     |
| Drivfirkant    | 3/8 tommer      |
| Drivprofil     | Unbrakonøgle    |
| Produkttype    | Topnøgleindsats |