



## Trykluftslagnøgle kompakt, Type: 7732



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079201 7732
GTIN	
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt, effektiv mini-slagnøgle med aluminiumshus. Brugervenlig **Side-2-Side-omstying** til højre-/venstreløb med 2-trins betjeningsgreb. 610 Nm maks. løsnemoment ved en vægt på kun 1,3 kg og en længde på kun 112 mm. Jumbo-hammerslagværk.

### Teknisk beskrivelse

Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Længde	112 mm
Producentbetegnelse	7732
Maks. vibration iht. EN	12,1 m/s <sup>2</sup>
Momentområde	138 - 420 Nm
Værktøjsholder, drevprofil	Firkant
Arbejdsstøj	95 dB(A)
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer

Maks. luftbehov	612 l/min
Vægt	1,3 kg
maks. omdrejningstal	9000 min <sup>-1</sup>
Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M20
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Skruemaskine