

DYMO**Etiketteprinter LabelWriter, Type: LW450****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085505 LW450
GTIN	3501170838778
Artikelklasse	08U

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugervenlig bordmodel til **hurtig** (51 etiketter pr. minut) og **ukompliceret oprettelse** af adresse-, forsendelses-, mappe-, navne-, CD / DVD-etiketter og mange andre etikettyper. Utroligt flot **termotryk uden brug af ekstra farvebånd, toner eller blækpatroner**. Opløsning 600×300 dpi.

- **Til etiketter med en bredde på op til maks. 53 mm.**
- **Kompatibel med pc og Mac, USB-interface; mulighed for adresseetiketteudskrivning direkte på Office-programmer.**
- **Udskrivning og oprettelse af alle gængse streg- og QR-koder, specialtegn og billedfiler med 300 dpi-opløsning.**

Leveringsomfang:

Med strømforsyning, USB-kabel, software-cd, startrulle med etiketter 28×89 mm.

Type: LW450

Teknisk beskrivelse

Type	LW450
Energiforsyning	Med kabel
Producentbetegnelse	Dymo LabelWriter 450

Produkttype

Etiketteapparat

Tilbehør

Adresse-etikette-sæt, hvidt Etiketbreddexetiketlængde
36X89 mm

085565 36X89

Adresse-etikette-sæt, hvidt Etiketbreddexetiketlængde
25X54 mm

085565 25X54

Adresse-etikette-sæt, hvidt Etiketbreddexetiketlængde
28X89 mm

085565 28X89

Forsendelses-etikette-sæt, hvidt
Etiketbreddexetiketlængde 54X101 mm

085567 54X101