


**Garant****Hurtigskiftadapter, Weldon med udvendig møtrik ER 32, Spænde-Ø: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319762 8
GTIN	4062406328726
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.**
- **I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.**

**Fordel:**

Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er kuglelejret.

Multifleksibel anvendelse:

- **Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.**
- **Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.**

**Anvendelse:**

Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	46,5 mm
Indvendig køling	ja
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3
Udvendig Ø D	49 mm
Produkttype	Hurtigskifteadapter

