

Garant**Hurtigskiftadapter, Weldon til indvendig møtrik ER 25, Spænde-Ø: 8mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319763 8 |
| GTIN | 4062406328771 |
| Artikelklasse | 31V |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.**
- **I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.**

Fordel:

Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er kuglelejret.

Multifleksibel anvendelse:

- **Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.**
- **Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.**

Anvendelse:

Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Udragende længde, A-mål | 32,4 mm |
| Indvendig køling | ja |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 |
| Udvendig Ø D | 41 mm |
| Produkttype | Hurtigskifteadapter |

