



Båndsavklinger af metal 13×1325, Tænder pr. tomme: 6/10



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 173550 6/10 |
| GTIN | 4045197253811 |
| Artikelklasse | 16F |

Beskrivelse

Udførelse:

RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: high performance-bimetalbåndsavklinge med højkromholdigt fjederstål som basis og cobaltlegerede (M42) HSS-tandspidser (67 – 69 HRC). **Ekstrem tandspidshårdhed, fleksibel basis.**

Anvendelse:

Kombifortanding 0° – Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).

Kombifortanding 10° – Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).

Normalfortanding 0° – Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.

Normalfortanding 10° – Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------|---------|
| Tykkelse | 0,6 mm |
| Længde | 1325 mm |
| Bredde | 13 mm |

| | |
|----------------|------------------------|
| Fortanding | combi |
| Spånvinkel | 0 grader |
| Skæremateriale | HSS Co 8 |
| Produkttype | Båndsavklinge af metal |