



Båndsavklinger af metal 13×1325, Tænder pr. tomme: 8/12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	173550 8/12
GTIN	4045197253828
Artikelklasse	16F

Beskrivelse

Udførelse:

RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: high performance-bimetalbåndsavklinge med højkromholdigt fjederstål som basis og cobaltlegerede (M42) HSS-tandspidser (67 – 69 HRC). **Ekstrem tandspidshårdhed, fleksibel basis.**

Anvendelse:

Kombifortanding 0° – Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).

Kombifortanding 10° – Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).

Normalfortanding 0° – Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.

Normalfortanding 10° – Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,6 mm
Bredde	13 mm
Længde	1325 mm

Fortanding	combi
Spånvinkel	0 grader
Skæremateriale	HSS Co 8
Produkttype	Båndsavklinge af metal