



Opskærne reduktionspatroner med køling, Ø 20 mm, Spænde-Ø D1: 8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302150 8
GTIN	4060576155180
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Udførelse:

Schunk GZB-S-reduktionspatron.

Mulighed for fleksibel længdeforindstilling takket være forskydeligt mellemstykke.

Med kølekanalriller.

Anvendelse:

- **Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærping.**
- **Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.**
- **Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.**
- **Rundløbsnøjagtighed $\pm 5 \mu\text{m}$ (systempræcision ved $3 \times D$).**
- **Rundløbsnøjagtighed $\pm 2 \mu\text{m}$ (til reduktionspatron).**
- **Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.**

Passer til:

Hydraulisk spændepatron med **spænde-Ø 20 mm**.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	8 mm
Samlet længde L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 20 mm
Rundløbsnøjagtighed, system	5 μm

Produkttype

Reduktionspatron