



## Opskærne reduktionspatroner med køling, Ø 20 mm, Spænde-Ø D1: 10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302150 10
GTIN	4060576155166
Artikelklasse	33T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Schunk** GZB-S-reduktionspatron.

Mulighed for fleksibel længdeforindstilling takket være forskydeligt mellemstykke.

**Med kølekanalriller.**

#### Anvendelse:

- **Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærping.**
- **Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.**
- **Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.**
- **Rundløbsnøjagtighed  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systempræcision ved  $3 \times D$ ).**
- **Rundløbsnøjagtighed  $\pm 2 \mu\text{m}$  (til reduktionspatron).**
- **Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.**

#### Passer til:

Hydraulisk spændepatron med **spænde-Ø 20 mm**.

### Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Samlet længde L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 20 mm
Rundløbsnøjagtighed, system	5 $\mu\text{m}$

Produkttype

Reduktionspatron