



## Opskærne reduktionspatroner tætnet, Ø 20 mm, Spænde-Ø D1: 4mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302165 4      |
| GTIN                | 4060576159874 |
| Artikelklasse       | 33T           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

SchUNK GZB-S med tætning.

Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Mulighed for fleksibel længdeforindstilling takket være forskydeligt mellemstykke.

#### Tætnet (gummiprop).

#### Anvendelse:

- Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærping.
- Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
- Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
- Rundløbsnøjagtighed  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systempræcision ved  $3 \times D$ ).
- Rundløbsnøjagtighed  $\pm 2 \mu\text{m}$  (til reduktionspatron).
- Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

### Teknisk beskrivelse

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Ø D                         | 20 mm            |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>     | 4 mm             |
| Udvendig Ø                  | 20 mm            |
| Produktnavnsegenskab        | Ø 20 mm          |
| Rundløbsnøjagtighed, system | 5 $\mu\text{m}$  |
| Produkttype                 | Reduktionspatron |

