



## Digital skydelære-SET TESA-CAL IP67 med rundt dybdemål, måleområde 150 mm, Antal skydelærere: 150



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	405523 150
GTIN	4067263132790
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Fejlfri føring af skyderen på skinnen giver et let og jævnt hurtigt løb.
- Robust konstruktion af hensyn til lang levetid og langfristet stabilitet af resultaterne.
- Høj kapslingsklasse mod støv og væske.
- Let at aflæse med stor, kontrastrig rund skala.
- Batteriets lange levetid forhindrer hyppigt batteriskift.

#### Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

### Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,0005 tommer
Driftstid	12000 timer
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Batteritype	Knapcelle
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Dybdemål	rund

Kalibrering	A1
Måleområde	0 - 150 mm
Fejlgrænse	0,03 mm
Solceller	nej
Automatisk slukning	ja
Dybdemål tilgængeligt	ja
Kæbelængde	40 mm
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Aflæsning	0,01 mm
Standby-aktivering	ja
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Tilbehør

Digital skydelæreTESA-CAL IP67 med rundt dybdemål  
Måleområde 150 mm

412759 150