



## Digital skydelære-SET TESA-CAL IP67, måleområde 150 mm, Antal skydelærere: 150



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	405522 150
GTIN	4067263132769
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Fejlfri føring af skyderen på skinnen giver et let og jævnt hurtigt løb.**
- **Robust konstruktion af hensyn til lang levetid og langfristet stabilitet af resultaterne.**
- **Høj kapslingsklasse mod støv og væske.**
- **Let at aflæse med stor, kontrastrig rund skala.**
- **Batteriets lange levetid forhindrer hyppigt batteriskift.**

#### Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

### Teknisk beskrivelse

Kalibrering	A1
Fejlgrænse	0,03 mm
Standby-aktivering	ja
Kæbelængde	40 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Batteritype	Knapcelle

Måleområde	0 - 150 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Antal medfølgende batterier	1
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Driftstid	12000 timer
Dybdemål	flad
Automatisk slukning	ja
Aflæsning	0,01 mm
Solceller	nej
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

---

## Tilbehør

Digital skydelæreTESA-CAL IP67 Måleområde 150 mm	412760 150
--	------------