



Hånd-kraftmåler DFG, Måleområde: 2500N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479025 2500
GTIN	2050002070783
Artikelklasse	47F

Beskrivelse

Udførelse:

Universel kraftmåler med farvedisplay til præcis måling af træk- og trykkraft. Robust trykstøbt hus.

- **Visning af aktuel kraft- og spidsværdi.**
- **Programmerbare funktionstaster.**
- **Tolerancegrænseovervågning med optisk og akustisk visning.**
- **Måleværdihukommelse.**
- **Statistisk analyse af gemte værdier.**
- **Interface til dataeksport.**
- **Visningen kan omstilles: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Leveringsomfang:

Kuffert, ladestik med USB-forbindelseskabel, tilbehør (trykplade, krog, spids, finne, V-not, forlænger).

Specialtilbehør:

Manuelle teststativer nr. 479029.

Teknisk beskrivelse

Nøjagtighed	0,2 %
-------------	-------

Opløsning	0,5 N
Højde	42 mm
Bredde	84 mm
Længde	191 mm
Måleområde	250 - 2250 N
Måleværdihukommelse	50
Energiforsyning	Akkudrevet
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Produkttype	Kraftmåler