

Ansell**Nitrilhandsker, par, Type: 11816-09****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	ZP5842 11816-09
GTIN	2050001960719
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-816. Ekstremt tynd og robust handske takket være **18 gauge striketechnologi**. **Øget levetid og slidstyrke** takket være skumbelægning med FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Indeholder ikke opløsningsmidler eller skadelige stoffer**, certificeret iht. Oeko-Tex-standarden. Specielt velegnet til lette montagearbejder med høje krav til præcision, slutmontage af elektriske motorer, klimaanlæg, ledningsnet.

Norm:

EN 388; EN 420 EN 388:2016 : 4121A

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handsketype	Universalhandsker
Belægning	PU / nitrilskum
Anvendelsesområde	Præcision
Strikketeknologi	18G
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker