



## Båndsavklinger af metal 27×3660, Tænder pr. tomme: 3/4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	173755 3/4
GTIN	4045197275684
Artikelklasse	12S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**HOLEX – produktionsbåndsavklinge** med høj skæreeffekt.

#### Anvendelse:

**Kombifortanding 0°** – Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).

**Kombifortanding 10° – Universel** til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).

**Normalfortanding 0°** – Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.

**Normalfortanding 10°** – Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

#### Bemærk:

**Indkøring af et nyt bånd:** Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

### Teknisk beskrivelse

Længde	3660 mm
Bredde	27 mm
Tykkelse	0,9 mm
Spånvinkel	0 grader

Fortanding	combi
Skæremateriale	HSS Co 8
Produkttype	Båndsavklinge af metal