

Garant**Justerbar håndrival, Ø DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	160600 8
GTIN	4045197250841
Artikelklasse	110

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort indstillingsområde. Finindstilling efter ringlære eller med mikrometerskrue.
Kniv med konisk skærfas; skærene er bagslebne og rundslebne.

Teknisk beskrivelse

Indstillingsområde Ø	8 - 9 mm
Nominel Ø D _c	8 mm
Skafffirkant □	3,8 mm
Skærlængde L _c	34 mm
Samlet længde L	115 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (med korte spåner)	egnet
Stål < 500 N/mm ²	egnet
Stål < 750 N/mm ²	egnet
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet