

Garant**Justerbar håndrival, Ø DC: 31,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 160600 31,5 |
| GTIN | 4045197250957 |
| Artikelklasse | 110 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort indstillingsområde. Finindstilling efter ringlære eller med mikrometerskrue.
Kniv med konisk skærfas; skærene er bagslebne og rundslebne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Indstillingsområde Ø | 31,5 - 37 mm |
| Nominel Ø D _c | 31,5 mm |
| Skafffirkant □ | 18 mm |
| Skærlængde L _c | 98 mm |
| Samlet længde L | 280 mm |
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | Fabriksstandard |
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Phillips-bit |

Brugerdata

| | | | |
|--|------------------|----------------------|-----------------|
| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|--|------------------|----------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------|----------------|
| Aluminium (med korte spåner) | egnet |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet |
| Olie | egnet |
| tør | betinget egnet |