

Garant**Forsatsbakke, glat 3/5 belagt, Til type: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361144 80
GTIN	4045197809520
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:****3 mm støtteflade.**

Første spændetrin med en højde på 3 mm. Andet spændetrin med en højde på 5 mm.
3 mm støtteflade.

Fordel:

Ved at vende bakken er et andet spændetrin til rådighed.

Passer til:

Bakker nr. 361124 – 361127, nr. 361133 og nr. 361135.
Trinbakker nr. 361295– 361296.

Teknisk beskrivelse

Højde, h_1	15 mm
Længde, l_2	9 mm
Højde, h_2	17 mm
Kæbehøjde h	20 mm
Længde, l_1	9 mm
Kæbelængde l	12 mm

Kæbebredde b	80 mm
passer til farvekode	Xpent0
passer til farvekode	Xpent1-2
Produkttype	Skruestikkæbe