



## Trykluftligeslibere, Type: 53531



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079443 53531
GTIN	616026535312
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Dynabrade – trykluftligeslibere.

Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip.

**Kraftig** ligesliber Turbinedrevet minisliber med et maksimalt omdrejningstal på **18000 1/min**. Den robuste faste **stålforlængelse** muliggør **bearbejdning med få vibrationer** på svært tilgængelige steder.

#### Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

### Teknisk beskrivelse

Spændepatron-Ø	6 mm
Arbejdsstøj	84 dB(A)
Vægt	2,2 kg
maks. omdrejningstal	18000 min <sup>-1</sup>
Producentbetegnelse	53531
Længde	467 mm
Maks. vibration iht. EN	3,2 m/s <sup>2</sup>
Maks. luftbehov	1128 l/min

Udgangseffekt	744 W
Tryklufttilslutning	3/8 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Ligesliber