



## Trykluftligeslibere, Type: 60051



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079441 60051
GTIN	616026600515
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Dynabrade – trykluftligeslibere.

Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip.

**Rotorbremse:** Motoren er standset inden for et sekund efter slukningen.

Turbinedrevet minisliber uden gear med et maksimalt omdrejningstal på **60000 1/min** Keramisk lejret trykluftdrev med **patenteret omdrejningstalovervågning** for konstant omdrejningstal under belastning.

#### Anvendelse:

**Anvend kun oliefri trykluft. Må ikke olieres!**

#### Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

### Teknisk beskrivelse

Arbejdsstøj	78 dB(A)
Længde	135 mm
Udgangseffekt	75 W
Spændepatron-Ø	3 mm
Producentbetegnelse	60051
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maks. omdrejningstal	60000 min <sup>-1</sup>

Maks. luftbehov	228 l/min
Vægt	0,45 kg
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Ligesliber