

Garant**Gevindbakke 6g, M: M2****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 140300 M2 |
| GTIN | 4045197083067 |
| Artikelklasse | 11K |

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form. \geq M3 med skæreansnit på begge sider af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,4 mm

Udvendig Ø: 16 mm

Højde: 5 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| Stigning | 0,4 mm |
| Højde | 5 mm |
| Udvendig Ø | 16 mm |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |
| Gevindstørrelse | M2 |

| | |
|----------------|-------------|
| Gevindtype | M |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | EN 22568 |
| Skæreretning | højre |
| Produkttype | Gevindbakke |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |