



Trykluftligeslibere, Type: 52855



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079441 52855
GTIN	616026528550
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Dynabrade – trykluftligeslibere.

Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip. Regulerbar lige blyantspidser. Robust luftmotor egnet til oliemættet trykluft, trinløs indstilling af omdrejningstal på 35000 min⁻¹ – 60000 min⁻¹. Integreret tænd- / sluk-kontakt, memory-funktion.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Teknisk beskrivelse

Spændepatron-Ø	3 mm
maks. omdrejningstal	60000 min ⁻¹
Vægt	0,61 kg
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Udgangseffekt	75 W
Arbejdsstøj	67 dB(A)
Længde	114 mm
Maks. luftbehov	170 l/min

Producentbetegnelse	52855
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Ligesliber