

HOLEX®**Gevindbakke, M: M3,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140450 M3,5
GTIN	4045197595157
Artikelklasse	12K

Beskrivelse**Utførelse:**

Lukket, forslidset form; **≥ M3 med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 2 gevind. Finslebet og nitreret;** spånvinkel ca. 15°.

Gevindtype: M

Flankevinkel: 60 grader

Skæremateriale: HSS E

Norm: EN 22568

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,6 mm

Udvendig Ø: 20 mm

Højde: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Stigning	0,6 mm
Højde	5 mm
Udvendig Ø	20 mm

Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	3,5
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre