

Garant**Gevindbakke, M: M10****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 140400 M10 |
| GTIN | 4045197083548 |
| Artikelklasse | 11K |

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; \geq **M3 med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 2 gevind. Finslebet og nitreret;** spånvinkel ca. 15°.

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,5 mm

Udvendig Ø: 30 mm

Højde: 11 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| Stigning | 1,5 mm |
| Højde | 11 mm |
| Udvendig Ø | 30 mm |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |
| Gevindstørrelse | M10 |

| | |
|----------------|-------------|
| Gevindtype | M |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Skæremateriale | HSS E |
| Norm | EN 22568 |
| Skæreretning | højre |
| Produkttype | Gevindbakke |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | | |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | | |
| INOX > 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |