

Garant**Håndsnittapper enkeltvis Spidstap, ubelagt, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130160 M4
GTIN	4045197065575
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,7 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D_s : 4,5 mm

Skaftfirkant \square : 3,4 mm

Kernehul-Ø: 3,3 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	4 mm
Gevindstigning	0,7 mm
Kernehul-Ø	3,3 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D_s	4,5 mm
Samlet længde L	40 mm
Skaftfirkant \square	3,4 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS

Gevinddybde	8 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M4
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		

