

**Garant****Gevindbakke Venstregevind, M-LH: M18****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 140620 M18    |
| GTIN                | 4045197083715 |
| Artikelklasse       | 11K           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket forslidset form.

**1 3/4 gevind skærfas. med skæreansnit på begge sider** til enkel forskæring og sober spåntransport i skæreretningen.**Teknisk beskrivelse**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Stigning        | 2,5 mm    |
| Højde           | 18 mm     |
| Udvendig Ø      | 45 mm     |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |
| Gevindstørrelse | M18       |
| Gevindtype      | M-LH      |
| Flankevinkel    | 60 grader |
| Skæremateriale  | HSS       |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Norm         | EN 22568    |
| Skæreretning | Venstre     |
| Produkttype  | Gevindbakke |

## Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet |                |          |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Olie                         | egnet          |                |          |
| tør                          | betinget egnet |                |          |