

**Trekant-topnøgle, Til skruer: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	623503 M5
GTIN	4062406380526
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

Anvendelse:

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Skaftlængde: 100 mm

Hovedhøjde, indvendigt mål F: 8,3 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde	100 mm
Til skruer	M5
Skaft-Ø	10 mm
Hovedhøjde, indvendigt mål F	8,3 mm
Norm	DIN 22417 A

Drivprofil	3-kant-hoved
Materiale	Stålrør
Overflade	forzinket
Produkttype	Topnøgle