

**Trekant-topnøgle, Til skruer: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	623503 M12
GTIN	4062406380564
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

Anvendelse:

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Skaftlængde: 160 mm

Hovedhøjde, indvendigt mål F: 16,55 mm

Skaft-Ø: 19 mm

Teknisk beskrivelse

Til skruer	M13
Skaftlængde	160 mm
Hovedhøjde, indvendigt mål F	16,55 mm
Skaft-Ø	19 mm
Norm	DIN 22417 A

Drivprofil	3-kant-hoved
Materiale	Stålrør
Overflade	forzinket
Produkttype	Topnøgle