

Garant**Gevindbakke sekskant, M: M8****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 140920 M8 |
| GTIN | 4045197083883 |
| Artikelklasse | 11K |

Beskrivelse**Udførelse:**

Udvendig sekskant til standardnøglemål. **Uden** skæreansnit. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Bemærk:

Til efterskæring af beskadigede gevind eller til skæring på svært tilgængelige steder.

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,25 mm

Nøglestørrelse: 21 mm

Højde: 9 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| Stigning | 1,25 mm |
| Højde | 9 mm |
| Nøglestørrelse | 21 mm |
| Gevindstørrelse | M8 |
| Gevindtype | M |
| Flankevinkel | 60 grader |

| | |
|-----------------|-------------|
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | DIN 382 |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |
| Produkttype | Gevindbakke |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1100 N/mm ² | betinget egnet | | |
| INOX < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| CuZn | betinget egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |