

**Garant****Gevindbakke HSS, MF: 14X1,25****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 141050 14X1,25 |
| GTIN                | 4045197084118  |
| Artikelklasse       | 11K            |

**Beskrivelse****Udførelse:**Lukket forslidset form; **med skæreansnit i begge sider.****1 3/4 gevind skærfas.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,25 mm

Udvendig Ø: 38 mm

Højde: 10 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Højde           | 10 mm     |
| Stigning        | 1,25 mm   |
| Udvendig Ø      | 38 mm     |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |
| Gevindstørrelse | M14x1,25  |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Gevindtype     | MF          |
| Flankevinkel   | 60 grader   |
| Skæremateriale | HSS         |
| Norm           | EN 22568    |
| Skæreretning   | højre       |
| Produkttype    | Gevindbakke |

### Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet |                |          |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Olie                         | egnet          |                |          |
| tør                          | betinget egnet |                |          |