

**Garant****Gevindbakke HSS, MF: 18X1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141050 18X1
GTIN	4045197084163
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**Lukket forslidset form; **med skæreansnit i begge sider.****1 3/4 gevind skærfas.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1 mm

Udvendig Ø: 45 mm

Højde: 14 mm

**Teknisk beskrivelse**

Højde	14 mm
Stigning	1 mm
Udvendig Ø	45 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	M18x1

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		